

遠赤外線ヒーター

マイヒートセラフィ®

SERAPHY

型番 MHS-700(W) MHS-700(K) MHS-900B(W) MHS-900B(H)







CLEAN&SIMPLE





マイヒートセラフィは安心の日本製「3年保証」 保証対象の故障は、ご購入から3年間無料で修理いたします。

BED ROOM

寒くてなかなか眠れない冬の寝室を暖かく。 空気が乾燥しにくいため、喉が痛くならずぐっすり眠れます。



KIDS ROOM

勉強机の下に設置できるので、頭寒足熱で快適。 お子さまの勉強効率がUPします。



KITCHEN

足もとからジワジワ冷える水回りの立ち仕事が、 じんわり足もとから温まるので快適です。



温度差から生じるヒートショックの発生を軽減します。 軽くて持ち運びしやすい5.5kg、埋め込み取っ手で持ち運びラクラク。





空気がきれいで臭わない、静かで風を引き起こ

1 クリーン

健康的なクリーン暖房

マイヒートセラフィは火を燃やさない遠赤外線ヒーターだから、一酸化炭素中毒の心配がなく、燃焼系のニオイもないのでいつも空気がクリーンです。また、音もなく、風を引き起こさないため、ハウスダストを巻き上げたりしません。部屋の乾燥や結露の防止にもなります。

給油不要

臭わない

静か

<マイヒートセラフィのうれしい特徴>

乾燥しない 換気不要

ホコリやハウスダストを巻き上げない 電源を切った後も冷めにくい ■赤外線のイメージ ※1mm(ミリ)=1,000(ミクロン) 不可視光線 不可視光線 可視光線 赤外線 マイクロ波 電波 r線 X線 紫外線 テレビ ラジオ 電子レンジ 遠赤外線 近赤外線 中赤外線 2.5µm (ミクロン) 4μm (ミクロン) ココが長波長!


マイヒートセラフィは遠赤外線の中でも、最も体に良いとされる長波長(6~9ミクロン)を多く出力し、効率よく暖房します。


(東京都立産業技術研究センター調べ)

2 テクノロジー

放熱面積 25%アップ

新開発のアルミ放射パネルは発熱体に凹凸を持たせることで、放熱面積を25%もアップしました。平らな発熱体よりも遠赤外線の波長が部屋全体に拡散するため、小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届けます。





※MHS-900A(W)での測定結果

3 安全性

6つの安全機能をしっかり搭載



温度過昇防止装置

本体の温度が異常に上昇した場合、通電を停止します。



自動停止機能(無操作・無動作 8 時間)

運転が開始して8時間何も操作しない場合、自動的に通電が 停止します。 ※MHS-900A(W)/(H)は10時間で自動停止します



転倒時電源オフ機能

本体が傾いたり転倒した時に、運転を自動停止します。



チャイルドロック機能 NEW

お子さまなどによる操作や、押し間違えを防止します。



高温抑制ガード

フロッキー(植毛)加工を全面に施しているので、やけどの心配を軽減してくれます。 ※MHS-900A(W)(H)は上部加工





トラッキング防止プラグ

ホコリ等による感電・火災を防止します。



4 操作性

使い勝手のよいシンプルな操作画面

電源スイッチ、電力切替え、オンタイマー、オフタイマーとスイッチ は4種類のみで簡単に操作できます。




PHOTO: MHS-700(K)

5 経済性

ECOモードで省エネ運転 NEW

ECOモードにすると5分毎に350Wと700Wが自動的に切り替わります。消費電力は、常にHIGH(700W)で通電するよりも低くなり省エネ運転になります。暖房性能では、余熱によって700Wに近い暖かさが得られます。





さない、快適な暖かさ。

まだまだある! うれしい特徴



埋込取っ手で持ち運びラクラク 室内での移動やお部屋間の持ち 運びにも便利です。5.5kgの軽さ。



ワンタッチ・回転キャスター※1 回すだけで簡単にセットでき、すぐに お使いいただけます。



消音設定で静かに※2 NEW

収納に便利なカバー付き 不織布のカバーが付いているので、 オフシーズンにホコリを防げます。



使わないときはスリムに収納 本体の厚みが約5cmのスリムサイズ。 収納場所にも困りません。


オフタイマーボタンと能力切替ボタンを同時に3秒間長押しすると、 操作時のブザー音を消すことができます。

※1 MHS-900A(W)/(H)はキャスター脚が脱着可能です。 ※2 工場出荷時、操作音設定はONになっています。

上手な使い方


オン・オフタイマーを使って賢く運転!

6・7・8時間後に運転開始するオンタイマーと1・2・3時間後に 運転停止するオフタイマーを搭載。就寝時にタイマーをセットして おくと室温を快適に保て、電気代の節約にもなります。お出かけする 時にもオフタイマーをセットしておくと消し忘れを防止、オンタイ マーセットで帰った時の室温を快適にすることができます。



窓際に置いて冷気をブロック!

冷気が侵入する窓際にヒーターを置くことで、冷気をシャットアウト。 冷気の侵入を抑え、お部屋をムラなく効果的に暖めます。





オフィスやクリニック、店舗などでも ご好評いただいています。



受付

PHOTO: MHS-900B(W)



PHOTO · MHS-700(W)

ご利用いただいているお客さまの声

省エネで不快な風や音がない。空気の よどみや汚れがなく換気を気にせず使え ています。安全・清潔で体に優しいので アレルギー体質の私には合っています。 60歳代男性





40歳代女性

ガードが熱くならないので、万が一子供 が触れても安心です。場所をとらずスタイ リッシュ!身体の芯からがじんわり温まり、 ボタンも操作しやすいので家族みんな とっても重宝しています。

エアコンとは違い、暖炉みたいに部屋の 空気を暖めてくれるので、この冬はエア コンやこたつを使わず過ごせました。

毎日楽しみです。




ここまで暖かくなるとは正直驚きました。50歳代女性



「そういえば…暖かい!」急激な温度 上昇もなく自然な暖かさ。 こんな感覚は初めてなので使用するのが

30歳代女性

2016-2017 年シーズン MHS-900A モニターアンケートより



陽だまりのような暖かさ

太陽の光を全身に浴びた時の気持ちよさ。

それは太陽光線に含まれる遠赤外線が、

私たちの身体を芯から温めてくれるから。

赤外線ヒーター「マイヒートセラフィ」は、身体を直接温めながら、

お部屋の壁や床・天井、家具なども温めます。

まるで陽だまりのような自然な暖かさをご体感いただけます。

遠赤外線ヒーターのパイオニア 「インターセントラル」

全国の公共施設や病院などで定評のある電気暖房器「サンヒート」を、ポータブルに新開発した遠赤外線ヒーター「マイヒートセラフィ」。株式会社インターセントラルが40年以上培った技術の結晶をご家庭に提供します。



写真提供:株式会社アマノ

■主な仕様

製品名	マイヒート セラフィ MyHeat Seraphy®	
製品ラインナップ	G00D DESIGN MHS-700(K) ブラック	G00D DESIGN MHS-900B(H) チャコールグレー MHS-900B(W) ホワイト
型番	MHS-700(W)/(K)	MHS-900B(W)/(H)
外形寸法	600mm(幅)×491mm(高さ)×258mm(奥行)※ ※脚部を含んだ寸法になります。	720mm(幅)×595mm(高さ)×216mm(奥行)※ ※脚部を含んだ寸法になります。
質量	5.5kg	8.5kg
電源	単相 100V 50/60Hz	
消費電力	700W	900W
最大放熱量	2,520kJ/h(602kcal/h)	3,240kJ/h(775kcal/h)
能力切替	3段切替(HIGH: 700W LOW: 350W ECOモード)	3段切替(強:900W 中:700W 弱:400W)
タイマー	オフタイマー (1 時間・2時間・3時間) オンタイマー (6時間・7時間・8時間)	
安全装置	温度過昇防止装置 転倒時電源オフ機能 自動停止機能(無操作・無動作 8 時間) チャイルドロック機能	温度過昇防止装置 転倒時電源オフ機能 自動停止機能(無操作・無動作 10 時間)
便利機能	消音機能	_
電源コード長さ	1.8m(トラッキング防止プラグ付)	
キャスター	34mm径 回転式	40mm 径 自在式(後輪ストッパー付)
ボディカラー	(W)ホワイト、(K)ブラック(ガード:共にグレー)	(W)ホワイト、(H)チャコールグレー(ガード: 共にブラック)
暖房目安	4~6畳	4~8畳
1時間当たりの電気代※	HIGH:約18.9円、LOW:約9.45円、ECO運転:約14.2円	強:約24.3円、中:約18.9円、弱:約10.8円
メーカー希望小売価格	35,500円(税抜)	39,500円(税抜)

※(社)全国家庭電気製品 公正取引協議会 新電力料金目安単価から 1kWhあたり27円(税込)として算出

MHS-900B(H)は販売終了いたしました

■マイヒートセラフィ専用ホームページ www.i-central.co.jp/seraphy/



安全に関するご注意

- ■ご使用の際は取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。
- ■ご使用の際は、電源プラグを100V、定格15A以上のコンセントにしっかり差し込んでお使いください。
- ●製品仕様は、改良のため変更することがありますので、ご了承ください。●写真は印刷のため実際の色と多少異なることがあります。修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、部品のご購入などは

🔯 0120-82-6218

受付時間 / 9:00~17:00 (土・日・祝日、年末年始、GW、夏期休業を除く)

フリーダイヤル(携帯電話も可)

人と地球にやさしい感動空間を

株式会社インターセントラル

本社・工場 〒020-0616 岩手県滝沢市木賊川417-1 TEL (019) 688-1031 (代) FAX (019) 688-1030

東京支店・ 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-7-2 ショールーム MFPR日本橋本町ビル1F TEL (03)6661-6381(代) FAX (03)6661-6382

http://www.i-central.co.jp

●お取扱い店

デパート・家電量販店・ショップ等でお求めいただけます。